













APCⅢ型 (H=3000型) 取り扱いについての注意事項

- 当ゲートは風圧を受けやすく、又自立性が悪いため、設置後はなるべく強固なものにつなぎ、控えをとってください。
左下図『専用支柱』をオプションにてご用意していますのでご検討下さい。
- 中央閉じ合せ部は掛金にて施錠し、プレス部のフックボルトに単管にてカンスキ養生を行い、ゲートの膨らみ、倒壊等を防止してください。
又、必要に応じて走行棒上部についているワイヤーフックにワイヤー、ロープ等にて追加養生を行なってください
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。
- 下部ワイヤーは開放時、車両、及び人の通行に支障無きよう調整してください。
- 強風、暴風、台風時にはハネル部を開放して結束し、倒壊防止に必要な措置を講じてください。



部材、部品表

N0.	名 称		備 考	
1	A P 1 型パネル 上部 1 M：メッシュ 下部 2 M：ブラインド		材質：ポリプロピレン 色調：ホワイト フレーム：アルミ合金A6N01	
2	走行棒	固定側	SS400	
3-1	走行棒	移動側	取手掛金付	SS400
3-2	走行棒	移動側	取手受金付	SS400
4	走行棒	中 間	SS400	
5	プレス		SS400	
6	蝶番クランプ		固定側に使用	SS400
7	ワイヤー、ワイヤークリップ、ターンバックル		スチール	
8	M4クランプ		ワイヤーガイド	SS400
9	自在キャスター	ブレーキ付き	Φ100	ゴム車
10	自在キャスター	ブレーキ無し	Φ100	ゴム車

支柱用単管、及び養生用単管は客先殿の所掌と致します。

NO.	NOMENCLATURE		MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION					
SCALE: 1/60		PURCHASER	ハ°ネルキャスターゲート ハ°ネルH:3000mm		
DATE:					
APPROVED:		TITLE	APCⅢ－D36型 両開き 全体図		
CHECKED:					
DESIGNED:		TIPE			
DRAWN:		DWG. NO.	APCⅢ－D36-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN					