



6 蝶番クランプ





固定側
支柱取り付け用


移動走行棒掛金
片開きの場合







脱着式 落とし錠
(オプション)



専用支柱 (オプション)




養生金具
(膨らみ防止)



APCⅢ型 (H=3000型) 取り扱いについての注意事項


- 当ゲートは風圧を受けやすく、又自立性が悪いため設置後はなるべく強固なものにつなぎ、控えをとってください。キャスター走路は平滑を保ってください。
- 中央閉合せ部は掛金にて施錠し、プレス部フックボルトに単管にてカンヌキ養生を行い、ゲートの膨らみ、倒壊等を防止してください。又、必要に応じて走行棒裏面についているワイヤーフックにワイヤー、ロープ等にて追加養生を行なってください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。
- 下部ワイヤーは開放時、車両、及び人の通行に支障無きよう調整してください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放して固定側に結束し、倒壊防止に必要な措置を講じてください。

8 M4クランプ



ワイヤーガイド用

パネルの取り付け



- パネル側カラーを走行棒側パネル受けカラーの上に乗せる。
- パネル止めピンを上から落としこむ。

1パネル：左右6ヶ所

部材、部品表

NO.	名 称	備 考
1	AP1型パネル 上部1M：メッシュ 下部2M：ブラインド	材質：ポリプロピレン 色調：ホワイト フレーム：アルミ合金A6N01
2	走行棒 固定側	SS400
3-1	走行棒 移動側	取手掛金付 SS400
3-2	走行棒 移動側	取手受金付 SS400
4	走行棒 中 間	SS400
5	プレス	SS400
6	蝶番クランプ	固定側に使用 SS400
7	ワイヤー、ワイヤークリップ、ターンバックル	スチール
8	M4クランプ	ワイヤーガイド用 SS400
9	自在キャスター ストップパー付	Φ100 ゴム車
10	自在キャスター	Φ100 ゴム車

支柱用単管、及び養生用単管は客先殿の所掌と致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:	USER	殿		
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60	PURCHASER	ハ°ネルキャスターゲート ハ°ネルH:3000mm		
DATE:				
APPROVED:	TITLE	APCⅢ－36型 片開き 全体図		
CHECKED:				
DESIGNED:	TIPE	右固定		
DRAWN:	DWG. NO.	APCⅢ－36-0		
nik ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				