



6 蝶番クランプ





支柱取り付け用

8 M4クランプ




ワイヤーガイド用



脱着式 落とし錠
(オプション)







単管養生



中央掛金部
両開きの場合




専用支柱 (オプション)



APCⅢ型 (H=3000型) 取り扱いについての注意事項

- 当ゲートは風圧を受けやすく、又自立性が悪いため、設置後はなるべく強固なものにつなぎ、控えをとってください。
左下図『専用支柱』をオプションにてご用意していますのでご検討下さい。
- 中央閉合せ部は掛金にて施錠し、プレス部のフックボルトに単管にてカンヌキ養生を行い、ゲートの膨らみ、倒壊等を防止してください。
又、必要に応じて走行棒上部についているワイヤーフックにワイヤー、ロープ等にて追加養生を行なってください
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。
- 下部ワイヤーは開放時、車両、及び人の通行に支障無きよう調整してください。
- 強風、暴風、台風時にはハネル部を開放して結束し、倒壊防止に必要な措置を講じてください。

ハネルの取り付け



- ハネル側カーを走行棒側ハネル受けカーの上に乗せる。
 - ハネル止めピンを上から落としこむ。
- 1ハネル=左右6ヶ所

部材、部品表

NO.	名 称	備 考
1	APⅠ型パネル 上部1M：メッシュ 下部2M：ブラインド	材質：ポリプロピレン 色調：ホワイト フレーム：アルミ合金A6N01
2	走行棒 固定側	SS400
3-1	走行棒 移動側	取手掛金付 SS400
3-2	走行棒 移動側	取手受金付 SS400
4	走行棒 中 間	SS400
5	プレス	SS400
6	蝶番クランプ	固定側に使用 SS400
7	ワイヤ、ワイヤークリップ、ターンバックル	スチール
8	M4クランプ	ワイヤーガイド SS400
9	自在キャスター ブレーキ付き	Φ100 ゴム車
10	自在キャスター ブレーキ無し	Φ100 ゴム車

支柱用単管、及び養生用単管は客先殿の所掌と致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY 1SET	REMARKS
WEIGHT: 3RD. ANGLE PROJECTION		USER	殿	
SCALE: 1/80				
DATE:		PURCHASER	ハ° ネルキャストケー ト ハ° ネルH:3000mm	
APPROVED:				
CHECKED:		TITLE	APCⅢ－D99型 両開き 全 体 図	
DESIGNED:				
DRAWN:		DWG. NO.	APCⅢ－D99-0	
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				