



移動支柱部の固定




1 : 2 0

固定部




1 : 2 0

単管養生




1 : 2 0

脱着式 落とし錠  
(オプション)




1 : 2 0

1 : 1 0 0



1 : 4 0



部 材 表

| 部 材<br>NO. | 名 称              | 寸法、規格       | 材 質    |
|------------|------------------|-------------|--------|
| 1          | 移 動 柱            | φ42.7x2.3t  | SS400  |
| 2          | 固 定 柱            | //          | //     |
| 3          | 中 間 柱            | □40x20x2.3t | //     |
| 4          | 斜 材 クロス材         | □40x20x1.2t | //     |
| 5          | キャスター-A 移動柱用     | φ100キャスター自在 | プレーキ付  |
| 6          | キャスター-B 固定柱、中間柱用 | //          | プレーキなし |
| 7          | 蝶番クランプ           | 兼用クランプ 角付   | SS400  |
|            |                  |             |        |

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

- 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
- 風圧等にて斜材部（クロス部）の膨らみが発生します。  
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加圧をし、養生をしてください。
- 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等  
ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
- 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合が有りますので

御了承お願い致します。

| NO.                    | NOMENCLATURE | MATERIAL                      | Q'TY<br>1SET | REMARKS |
|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------|
| WEIGHT:                | USER         | 殿                             |              |         |
| 3RD. ANGLE PROJECTION  |              |                               |              |         |
| SCALE: 1/100 1/40 1/20 | PURCHASER    |                               |              |         |
| DATE:                  | TITLE        | ハイキャスターゲート スチール製<br>HCG-D120型 |              |         |
| APPROVED:              |              |                               |              |         |
| CHECKED:               | TYPE         | (60+60型両開) 全体図                |              |         |
| DESIGNED:              |              |                               |              |         |
| DRAWN:                 | DWG. NO.     | HCG-D120-0                    |              |         |