


移動支柱部の固定


(片開き仕様)

(両開き仕様)



1 : 20


固 定 部



1 : 20

单管養生

(膨らみ防止)





 内側 外側
 (構内側) (道路側)

1 : 20



脱着式 落し錠

(オフ・ショウ)



1 : 20

1 : 6 0



1 : 4 0

部 材 表

部材 No.	名 称	寸 法、規 格	材 質
1	移 動 柱	Φ42.7x2.3t	SS400
2	固 定 柱	//	//
3	中 間 柱	□40x20x2.3t	//
4	斜 材 クロス材	□40x20x1.2t	//
5	キャスターA 移動柱用	Φ100キャスター-自在	ﾌﾞﾚｰｷ付
6	キャスターB 固定柱、中間柱用	//	ﾌﾞﾚｰｷなし
7	蝶番ｸﾗﾝﾌﾟ [※]	兼用ｸﾗﾝﾌﾟ 角付	SS400

支柱用、養生用単管は客先殿所掌と致します。

設置、及び取扱上の注意事項

1. 支柱用単管はなるべく強固に設置し、必要に応じて控えをとる等、補強をしてください。
2. 風圧等にて斜材部（クハ部）の膨らみが発生します。
斜材部側面に取り付けてあるJフックに単管にて加圧をし、養生をしてください。
3. 強風、暴風、台風時にはゲートを開放し、固定する。及びキャスター部を固定する等ゲートの倒壊、及び膨らみによるはみ出しに十分注意してください。
4. 開放時は固定側まで完全開放してロープ、チェーン等にて固縛し、半開きの状態にしないこと。

折畳及び支柱間の寸法は設計値です。

実際の寸法と異なる場合が有りますので
御了承お願い致します。

NO.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY 1SET	REMARKS
WEIGHT:		USER	殿	
3RD. ANGLE PROJECTION				
SCALE: 1/60 1/40 1/20		PURCHASER		
DATE: H 2 8 . 2				
APPROVED:		TITLE	ハイキャスターゲート スチール製 HCG-D60型 (30+30型両開) 全体図	
CHECKED:				
DESIGNED:				
DRAWN:		DWG. NO.	HCG-D60-0	
 ENGINEERING CO., LTD. TOKYO JAPAN				